

Гелиевая установка контроля герметичности конденсаторов и испарителей KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности



Технический лист

Оборудование для контроля герметичности автомобильных кондиционерных конденсаторов, испарителей, радиаторов, отопителей, chiller и ВТТОС

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Гелиевая установка контроля герметичности конденсаторов и испарителей KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Максимальное давление наполнения	5 МПа
Коэффициент восстановления гелия	≥98 %
Минимальная обнаруживаемая утечка	0,1 г/год
Управление	сенсорная панель, автоматическая печать результата OK/NG

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика

4 оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru