


Гелиевая система контроля герметичности бытовых кондиционеров KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности



Технический лист

Система контроля герметичности бытовых кондиционеров

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы контроля герметичности
Максимальное давление наполнения	>5 МПа
Коэффициент рекуперации гелия	≥98 %
Такт контроля	120 с/шт большая камера; 30 с/шт малая камера
Предельный вакуум в камере	лучше 10 Па
Минимальная обнаруживаемая утечка	0.1 г/год
Исполнение	гелиевая система контроля герметичности

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод

-
- | | |
|---|---|
| 3 | максимальное давление на входе и время отклика |
| 4 | оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru