


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-200A

Модель: CCD-200A | Вакуумные клапаны и затворы



Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN200
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF200
Размер Размер 2	248
Размер Размер 3	276
Размер Размер 4	123

Параметр	Значение
Размер Размер 5	385
Размер Размер 6	780
Размер Размер 7	94
Размер Размер 8	42
Размер Размер 9	231.8
Размер Размер 10	15
Размер Размер 11	100
Размер Размер 12	217
Размер Размер 13	222.1
Размер Размер 14	259
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	24-M8
Размер Размер 19	125
Размер Размер 20	214
Размер Размер 21	61
Размер Колонка 2	ISO-F200
Размер A	248
Размер B	276
Размер C	123
Размер D	385
Размер E	780
Размер F	86
Размер G	42
Размер H	260
Размер I	30
Размер J	100
Размер K	213
Размер L	245
Размер M	285
Размер N	75
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	4
Размер R-S	12-M10
Размер T	125
Размер U	214
Размер B	61

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru